

Amortizatorius DYSR-20-25-Y5

Gaminio numeris: 1138646

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Eiga	25 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	3 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	25 mm
Maks. stabdymo jėga	2.500 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	62,5 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	135.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,32 J
Numetimo jėga	9 N
Produkto svoris	355 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	High alloy steel, hardened