

Hidraulinės amortizacijos cilindras DYHR-32-60-Y5

Gaminio numeris: 1155696

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	60 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,3 m/s
Pastūmos greitis	0,2 ... 100 mm/s
Trumpas numetimo laikas	1,2 s
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Maks. stabdymo jėga	6.400 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	384 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	220.000 J
Mažiausia perstūmimo jėga	640 N
Didžiausia perstūmimo jėga	6.400 N
Maksimali liekamoji energija	2 J
Numetimo jėga	18 N
Produkto svoris	1.380 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Plienas Galvanizuota
Material piston rod	kietas (užgrūdintas) aukštai legiruotas plienas