


Atbulinis vožtuvas H-1/4-B

Gaminio numeris: 11689

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrižtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Montavimo tipas	Su sriegiu
Operating pressure MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	0,4 ... 12 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus srautas 1 -> 2 nuo 6 iki 5 bar	1.000 l/min
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	LX1
Maksimalus priveržimo momentas	11 Nm
Produkto svoris	25,4 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR