


# Mova

## EAMD-32-32-16-16X20

Gaminio numeris: 1184858

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	16 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	32
Nominalus ilgis	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	12,5 Nm
Produkto svoris	123 g
Informacija	atitinka RoHS