


Variklio flanšas EAMF-A-48C-80G

Gaminio numeris: 1190375

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|----------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 740 g |
| Interface code, motor in | 80G |
| Interface code, coupling housing | 48C |
| Informacija | atitinka RoHS |