

# Slopintuvai AMTE-M-H-G18

Gaminio numeris: 1206622

★ Kernprogramm

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto debitas į atmosferą	615 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	92 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	5 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material of silencer insert	Bronzinis
Material of threaded plug	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS