


Galinės padėties jungiklis SVK-3-PK-3

Gaminio numeris: 12146

FESTO

Su rutuliniu vykdikliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rītės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Sferinė atrama
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	1,5 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo