


# Solenoido ritė MSN1G-24DC-OD

Gaminio numeris: 123060

FESTO

Nuolatinei įtampai, be kištuko lizdo.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.5 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	80 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	užfiksuotas su išlaikymo gnybtu su priedais
Material housing	PA
Material electrical contact	Plienas
Material winding	Varis