


Solenoido ritė

MSN1W-230AC-OD

Gaminio numeris: 123062

FESTO

Kintamai įtampai, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{\phi\}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	80 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	užfiksuotas su išlaikymo gnybtu su priedais
Material housing	PA
Material electrical contact	Plienas
Material winding	Varis