


# Elektromagnetinis skirstytuvas

## JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC

Gaminio numeris: 12458

FESTO

Su valdymo vožtuvėliu ir rankiniu valdymu, be pajungimo šakutės.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	76 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	6.000 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 16 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	18 mm
Tinklelio matmuo	82 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 5599-1
Rankinis valdymas	Stūmimas
ISO Kodas	455
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Reversavimo laikas	40 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Didž.teigiamas testavimo impulsas prieš loginio 0	4.300 μs
Didž.neigiamas testavimo impulsas prieš loginio 1	2.100 μs
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 6.8 W 48 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 9.9 VA
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	2.600 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Su kiauryme ir sraigtu
Valdomas išmetimo portas 2	M5
Valdomas išmetimo portas 4	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis