


Elektromagnetinis skirstytuvas MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC

Gaminio numeris: 12459

FESTO

Su valdymo vožtuvėliu ir rankiniu valdymu, be pajungimo šakutės.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 uždaras
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	76 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	4.800 l/min
Darbinis slėgis	3 ... 16 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	18 mm
Tinklelio matmuo	82 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 5599-1
Rankinis valdymas	Stūmimas
ISO Kodas	456
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Positive overlap
Išjungimo laikas	290 ms
Ijungimo laikas	85 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0	4.300 μs
Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1	2.100 μs
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 6.8 W 48 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 9.9 VA
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	2.600 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Su kiauryme ir sraigtu
Valdomas išmetimo portas 82	M5
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis