


Slopintuvai U-1/8-B-NPT

Gaminio numeris: 12638

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Srauto debitas į atmosferą	1.450 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	74 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	8 g
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Aliuminis
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis