

# Adapterio plokštelė


## VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Gaminio numeris: 1302090

Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	60 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	26
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	2.600 g
Pagalbinis oro valdymo portas 12	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material plate	Aliuminio liejinys
Material screws	Plienas Galvanizuota