


# Adapterio plokštelė VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Gaminio numeris: 1302091

Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė  |
|---|--|
| Plotis                                      | 60 mm  |
| Montavimo pozicija                          | Bet koks   |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius | 26   |
| Darbinis slėgis                             | -0,9 ... 10 bar  |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa           | 24 V   |
| Leistini įtampos svyravimai                 | +/- 10 %   |
| Darbinė terpė                               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei     | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC               | 0 - No corrosion stress  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apsaugos klasė                              | IP65<br>NEMA 4   |
| Aplinkos temperatūra                        | -5 ... 50 °C   |
| Produkto svoris                             | 2.600 g  |
| Pagalbinis oro valdymo portas 12            | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1            | 1 1/2 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3            | 1 1/2 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5            | 1 1/2 NPT  |
| Informacija                                 | atitinka RoHS  |
| Material seals                              | NBR  |
| Material plate                              | Aliuminio liejinys   |
| Material screws                             | Plienas<br>Galvanizuota  |