

Y įkišama jungtis CRQSY-8

Gaminio numeris: 130658

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,9 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Y-shape
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-15 ... 120 °C
Produkto svoris	34 g
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Naudojami laidai	PFAN
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 8 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 8 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material release ring	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Thrust ring material	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis