

T įkišama jungtis CRQST-10

Gaminio numeris: 130671

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 6,1 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | T- forma |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -15 ... 120 °C |
| Produkto svoris | 59 g |
| Išėjimų skaičius | 2 |
| Padavimo linijų skaičius | 1 |
| Naudojami laidai | PFAN |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 10 mm |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 10 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material release ring | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Thrust ring material | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |