

Užmaunama jungtis QSM-M3-4-100

Gaminio numeris: 130776

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe veržle



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Mini |
| Nominalus dydis | 1,1 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | Sandarinio žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrucija | Tiesi forma |
| Dėžės dydis | 100 |
| Konstrucija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 0,48 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 55 % |
| Produkto svoris | 2,4 g |
| Montavimo tipas | External hexagon A/F 8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis M3 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 4 mm |
| Išjungimo žiedo spalva | mėlynas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Steel, nickel-plated |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |