

Membraninis griebtuvas DHEB-8-E-D-E-P

Gaminio numeris: 1320787

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8
Gofro eiga	3,5 mm
Mažiausias sugriebiamas skersmuo	8 mm
Didžiausias sugriebiamas skersmuo	11 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo uždaryta
Griebimo funkcija	Adaptive
Konstrukcija	Kontraktmembrana. valdomos sekos judėjimas
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Atstatymo slėgis	< 1 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Vidutinis gofro keitimo intervalas	0,5 Mio SP
Apkrovos dydis	0,08 kg
Produkto svoris	15 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	EPDM
Material housing	Aliuminis anoduotas