


# Manometras

## MA-15-145-M5-PSI

Gaminio numeris: 132341

FESTO

Displėjus su psi vienetais.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 145 psi
Manometro nominalus dydis	15
Konstrukcija	Manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	5
Apsaugos klasė	IP53
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	M5
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	Plienas
Material screen	PC
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	10 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui