

Įkišama/srieginė L-jungtis NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10

Gaminio numeris: 133066

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 4,8 mm |
| Konstrukcija | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 12 g |
| Montavimo tipas | External hex A/F 14 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis R1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 8 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |