


# Y įkišama jungtis NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10

Gaminio numeris: 133124

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Dydis  | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                | 3,7 mm   |
| Konstrukcija                                   | Y-shape  |
| Dėžės dydis                                    | 10   |
| Konstrukcija                                   | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei        | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                  | 4 - Very high corrosion stress                   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III                               |
| Food-safe                                      | See Supplementary material information           |
| Aplinkos temperatūra                           | -20 ... 60 °C                                    |
| Produkto svoris                                | 8,5 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1               | For tubing outside diameter 6 mm                 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2               | For tubing outside diameter 4 mm                 |
| Informacija                                    | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                               | PP   |
| Material of tube retaining claw                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |