

# Kištukas NPQP-P-S4-FD-P10

Gaminio numeris: 133128

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Konstrukcija	Blanking plug
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	0,5 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis