

Prispaudimo įvorė EAMH-50-5-C13.6-P

Gaminio numeris: 1354092

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,39 kgmm ²
Produkto svoris	20 g
Informacija	atitinka RoHS