

Prispaudimo įvorė EAMH-60-9-C18.1-P

Gaminio numeris: 1354098

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|-----------------------|
| Dydis | 60 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 1,5 kgmm ² |
| Produkto svoris | 39 g |
| Informacija | atitinka RoHS |