

Prispaudimo įvorė EAMH-145-12-C34-P

Gaminio numeris: 1354108

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	43,9 kgmm ²
Produkto svoris	338 g
Informacija	atitinka RoHS