


Žingsninis variklis EMMS-ST-57-S-S-G2

Gaminio numeris: 1370474

★ Kernprogramm

Be pavaros ir stabdžio.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 85 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Šilumos klasė pagal EN 60034-1	B
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Apsaugos klasė	IP54
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	48 V
Variklio laikymo momentas	0,8 Nm
Maksimalus greitis	2.720 1/min
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5 %
Nominali variklio srovė	5 A
Voltage constant, phase	12 mVmin
Winding resistance phase	0,15 Ohm
Winding inductance phase	0,5 mH
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,29 kgcm2
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,29 kgcm2
Produkto svoris	870 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	10 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	52 N
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm