

# Vakuuminis siurbtukas VASB-125-3/8-SI-B

Gaminio numeris: 1387375

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	25 mm
Nominalus dydis	7 mm
Siurbtuko diametras	125 mm
Siurbtuko apimtis	307 cm <sup>3</sup>
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	610 N
Produkto svoris	247 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G3/8
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	VMQ (silikonas)