


Vakuuminis siurbtukas VAS-15-1/8-PUR-B

Gaminio numeris: 1396087

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	1,2 mm
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	15 mm
Siurbtuko apimtis	0,228 cm ³
Efektyvus siurbtuko diametras	12,4 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	8,5 N
Produkto svoris	11 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G1/8
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	PUR