


Kolektoriaus pagrindas NAV-1/2-NPT-3C

Gaminio numeris: 13999

FESTO

Su portų žymėjimu pagal DIN ISO 5599/1, kolektoriaus tvirtinimui, jungtys apačioje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	190 mm
Darbinis slėgis	16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	NPT1/8-27
Valdomas oro portas 14	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/2-14