


Paskirstymo modulis PMBL-90-HP3

Gaminio numeris: 1401366

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	90
Skersmuo DN	36
Serijos	L
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
CE ženklas (žr. deklaracija)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	2.000 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys