

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-110-D60-60G-120-S1

Gaminio numeris: 1436183

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	110
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	799 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,3 Nm
Keičiamas momentas	25 Nm
Produkto svoris	5.280 g
Interface code, actuator	D60B
Interface code, motor in	60G
Informacija	atitinka RoHS