

# Prispaudimo įvorė EAMH-145-19-C34-P

Gaminio numeris: 1459342

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	38 kgmm <sup>2</sup>
Produkto svoris	281 g
Informacija	atitinka RoHS