

Tiesinės pavaros elementas SLE-40- -KF-A


Gaminio numeris: 150094

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Centruojantys kaiščiai ar centruojančios įvorės yra įtrauktos kartus su linijiniu moduliu. Cilindro jutiklis SIEN-... gali būti užsakytas iš modulinės sistemos, naudojant užsakymo kodą PV, PH, NV, NH. Taip pat gali būti užsakytas kaip atskira dalis.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams induktyviniams jutikliams
Operating pressure MPa	0,15 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Judanti masė 0 mm eigos	2.200 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	49 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	6.175 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	85 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	PA
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys