

Kreipiamosios FENG-50-400-KF

Gaminio numeris: 150292

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Eiga	400 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	1.260 N
Max. force Fy static	1.600 N
Maksimali jėga Fz	1.260 N
Max. force Fz static	1.600 N
Maksimalus momentas Mx	65 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	83 Nm
Maksimalus momentas My	70 Nm
Maksimalus statinis momentas My	89 Nm
Maksimalus momentas Mz	70 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	89 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Produkto svoris	5.990 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy