

Priartėjimo jutiklis SIEN-4B-NS-K-L

Gaminio numeris: 150360

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Nominalus suveikimo atstumas	0,8 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	0,64 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.4 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.3 Žalvaris = 0.4 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,04 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	3.000 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	3.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	4 mm
Montavimo tipas	užfiksuotas
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	48 g
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L