



Priartėjimo jutiklis SIEN-M5B-NO-S-L

Gaminio numeris: 150373

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	0,8 mm
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Besikartojantis veikimas normaliam darbo režime	0,01 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	5.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai M8x1 Kištukas
Dydis	M5x0,5
Suspaudimo momentas	1,5 Nm
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	4,3 g
Material housing	PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	1 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3