



# Priartėjimo jutiklis SIEN-M12NB-PO-S-L

Gaminio numeris: 150415

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Nominalus suveikimo atstumas	4 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	3,24 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.5 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.9 Varis = 0.5 Žalvaris = 0.6 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Besikartojantis veikimas normaliam darbo režime	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Histerežė	≤ 0,36 mm
Maksimalus perjungimo dažnis	2.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Induktyvinė apsauginė grandinė	Integruota
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	± 10%
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai M12x1 Kištukas
Dydis	M12x1
Montavimo tipas	Su užraktu
Instaliavimo tipas	neišsikišantis
Produkto svoris	25 g
Material housing	Žalvaris PBTP Nikeliuota
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L