

Priartėjimo jutiklis SIEH-M18B-PO-K-L

Gaminio numeris: 150462

FESTO

Induktyvinis, dideliems suveikimo nuotoliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	8 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	6,48 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0,35 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.3 Žalvaris = 0.4 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,4 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Histerėzė	≤ 0,88 mm
Maksimalus perjungimo dažnis	1.500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	+/- 20 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	M18
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	20 Nm
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	108 g
Material housing	Žalvaris PBTP Nikeliuota
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3