

Suspaudimo modulis EV-25-4

Gaminio numeris: 150684

FESTO

[Su nustatymo funkcija](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	4 mm
Suspaudimo paviršius	Ø 25
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Operating pressure MPa	≤ 0,6 MPa
Darbinis slėgis	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Produkto svoris	24 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M3
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material membrane	TPE-U(PU)