


Srauto droselis GRLO-M5-B

Gaminio numeris: 151181

FESTO

Grįžtamasis su lanksčia jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	95 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus dydis	2 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	169 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	11 g
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	Cinkuota