

Vienkryptis droselis



GRLZ-M5-PK-4-B

Gaminio numeris: 151185
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	83 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	76 ... 88 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Standard flow rate in flow control direction 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	125 ... 150 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus dydis	2 mm
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	10 g
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	Cinkuota