


Kreipiamosios FENG-2 1/2"- -GF

Gaminio numeris: 151743

FESTO

su slydimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	2 1/2"
Eiga	0,4 ... 20 "
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Perstūmimo jėga	50 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	48 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	5.540 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Material of guide component	aukštai legiruotas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys