



# Tiesinė pavara DGO-40- -PPV-A-B

Gaminio numeris: 15226

FESTO

Padėties nuskaitymui, su magnetine mova.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 4.000 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros principas	Jėga- užrakto ( magnetas)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1,3 ... 7 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	8 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3.920 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material cover	Aliuminis
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas