

# Plastikiniai vamzdeliai PAN-4X0,75-SI

Gaminio numeris: 152697

FESTO

Kalibruota išorė, QS-, CK- ir CN- tipo sujungimams, poliamidas  
(neapbruota naudojimui maisto pramonėje).



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Išorinis diametras                             | 4 mm   |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą          | 18 mm  |
| Vidinis diametras                              | 2,9 mm   |
| Min. lenkimo spindulys                         | 12 mm  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -0,095 ... 1,5 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 15 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -13,775 ... 217,5 psi  |
| Leidimas                                       | TÜV  |
| Maritime classification                        | see certificate  |
| Skyriaus sertifikatas                          | B 013277 0506 00   |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                           | -30 ... 80 °C  |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,006 kg/m   |
| Pneumatinis pajungimas                         | Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm<br>3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle<br>3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai |
| Spalva   | sidabrinis   |
| Atramos kietumas                               | D 55 +/-3  |
| Informacija                                    | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                | TPE-A  |