

Paskirstytojas QSLV4-3/8-10

Gaminio numeris: 153238

FESTO

4- dalių, pasukamas 360° kampu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	5,1 mm
Sandarinio tipo ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Dėžės dydis	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	15,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	98 g
Išėjimų skaičius	4
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 10 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Nickel-plated brass
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis