


Rutulinis skirstytuvas QH-QS-4

Gaminio numeris: 153483

FESTO

with QS push-in connector.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Standartinis nominalus srauto debitas	148 l/min
Nominalus dydis	2,5 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Sandarinimo principas	švelnus
Konstrukcija	Rutulinė sklendė
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	12 g
Informacija	atitinka RoHS