


Rutulinis skirstytuvas QHS-QS-6

Gaminio numeris: 153485

FESTO

With QS plug connector.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-6
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Su užraktu
Standartinis nominalus srauto debitas	528 l/min
Nominalus dydis	4 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Sandarinimo principas	švelnus
Konstrukcija	Rutulinė sklendė
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	16,5 g
Informacija	atitinka RoHS