



# Išjungiantysis vožtuvas HE-3-1/2-QS-1/2-U

Gaminio numeris: 153988

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-1/2
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads Pasirenkamas
Standartinis nominalus srauto debitas	812,7 l/min
Nominalus dydis	4,7 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Švaros klasė	ISO class 4
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	87 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR