

Fiksavimo stabdymo elementas DADL-EL-Q11-35/40

Gaminio numeris: 1544900

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	35 40
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	57 ... 200 deg
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis kietai anoduotas
Material housing cover	Aliuminis anoduotas
Material bearing	Plastinis
Material disc	Aliuminis anoduotas
Material screws	Plienas Galvanizuota
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas