

Kompaktiškas cilindras AEVULQ-100- -P-A-S26



Gaminio numeris: 156349
Classic

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo prisasukimo panaudojus stačiakampį kotą.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 25 mm
Stūmoklio diametras	100 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Stūmoklio kotas į abi puses Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadratinis stūmoklio kotas
Darbinis slėgis	0,8 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	0 ... 120 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	1 J
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	4.222 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material of flange screw	galvanizuotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys
Material of dynamic seals	FPM
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys